
















voilà



5 705230 185378



Pay attention to building regulations. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften. Vær opmærksom på tekniske konstruktionskrav. Vara uppmärksam på tekniska byggregler. Aandacht besteden aan de lokale bouwvoorschriften. Respecter the prescriptions de construction locales.
--



Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

2 x 13 mm

















Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein

Coverings
Verkleidungen
Beklædning

Betäckningar
Bekledingen
Revêtement



Finishing
Vertigting
Afslutning

Avsluta
Afwerken
Finition




VOLA RS10


Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

Wiring
Verdrahtung
Ledningsføring
Kabeldragning
Bedrading
Le câblage

CE





VR477
100 - 240V~, 50/60Hz, 0.4A
12V~/1500mA.




VR476
150 mm.
6"




Extension cable
Verlängerungskabel
Forlænger ledning
Förlängningsladd
Verlengingskabel
Câble d'extension




VR472






2 m - Max. 10 m
6 Ft - Max. 32 Ft

2 m
6 Ft




1 m
3 Ft


100 - 240V~/50-60Hz



3 Power ON
Strom anschließen
Tilslut el
Anslut el
Elektricitet aansluiten
Connecter l'électricité




* Wenn Pump is mounted.
Wenn die Pumpe montiert ist.
När pumpe er monteret.
När pumpen är monterad.
Als de pomp is gemonteerd.
Quand la pompe est montée.



EMC:
VR472

4 Adapter cable
Adapterkabel
Adapterkabel
Adapterkabel
Câble adaptateur
2013 - 12. 2018



Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

2




RS10F:

1 - 11 + 22 - 24 1

RS10L:

12 - 21 + 22 - 24 2



www.vola.com

RS10-AP_V4_40998615
01-05-2023


vola




RS10F

1 - 11 + 22 - 24


REAR DIP SWITCH SETTINGS			
		ON	OFF
		1 2 3 4	
1.	Foam Soap	ON	Liquid Soap
2.	Vandal Protection		
3.	NOT IN USE		
4.	NOT IN USE		



1




2



TX20

3



TX20

4


CLICK




5




6



7




8




PUSH
PUSH
PUSH

9




12V
1 OFF: 800 ml
1 ON: 1100 ml

10



11 + 21 - 23


CLICK




1

12 - 20 + 22 - 24


REAR DIP SWITCH SETTINGS			
ON DIP		ON	
1 2 3 4		OFF	
1.	Foam Soap		Liquid Soap
2.	Vandal Protection		
3.	NOT IN USE		
4.	NOT IN USE		




12




13




14




15




16




17



18




19




20




21 + 22 - 24



22



23





FRONT DIP SWITCH SETTINGS			
ON DIP		ON	
1 2 3 4		OFF	
1.	800 ml		1100 ml
2.			
3.			
4.	NOT IN USE		

24 5 sec. Standby



Theft protection
Diebstahlsicherung
Tyverisikring
Stölskydd
Anti diefstal
Antivol



VOLA RS10

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvejledning
Montage handleiding
Manuel de montage

Theft protection
Diebstahlsicherung
Tyverisikring
Stölskydd
Anti diefstal
Antivol

www.vola.com


mml_RS10-TYV_V_40988907

vola

5 703182 430607

Operating manual
Bedienungsanleitung
Betjeningsvejledning

Bruksanvisning
Bedieningshandleiding
Mode d'emploi



www.vola.com
RS10OPR_V4_40998616
03-09-2021



RS10L Liquid soap
Cremeseife
Cremesæbe

A

All types
Alle Typen
Alle typer
Alla typer
Alle typen
Tout les types

1000 x (Pos. 2 & 3)

Cremetvål
Crème zeep
Savon crème

RS10F Foam soap
Schaumseife
Skumsæbe

B

TORK SCA: 500902
Rubbermaid RVU11502
Rubbermaid RVU11528
Rubbermaid RVU11529

2000-2800 x

Skumtvål
Zeep schuim
Savon mousse



Hand desinfection - foam
Händedesinfektion - Schaum
Händedesinfektion - skum

Rubbermaid RVU11585

2000-2800 x

Handdesinfektion- skum
Handdesinfectie - schuim
La désinfection des mains - mousse

~~ALCOHOL~~
~~ALKOHOL~~
~~ALCOOL~~



FRONT DIP SWITCH SETTINGS



ON DIP	ON
1 2 3 4	OFF
ON	OFF
1. 800 ml.	1100 ml.
2.	
3.	
4. NOT IN USE	

DIP-1: Only
Nur
Kun
Endast
Alleen
Seulement

Foam soap
Schaumseife
Skumsæbe
Skumtvål
Zeep schuim
Savon mousse



PUSH





Dosage amount
Dosiermenge
Doseringsmængde
Dosmängd
Dosing bedrag
Quantité de dosage

All types
Alle Typen
Alle typer
Alla typer
Alle typen
Tous les types

(0.4 ml)


3: **ON** = 2x

3: **OFF** = 1x



Vandal protection
Vandalismussicherheit
Vandalsikring

Vandalskyddad
Vandaalbestendig
Protection contre le vandalisme






Guide light
Licht Guide
Lysguide

Ljus guide
Guide light
Guide de lumière


2: **OFF/ON**

ON - 5 min - OFF




Soap level
Seifeanzeige
Sæbeniveau

Tvål nivå
Zeepniveau
Niveau de savon





OK




Refill
Nachfüllen
Refill

Refill
Navulling
Recharge



RS10L




VOLA RS10

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsv gledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

Theft protection
Diebstahlsicherung
Tyverisikring
St ldskydd
Anti diefstal
Antivol

CE



www.vola.com

vola






mnt_RS10-TYV_V1_40998997







09/2013 - 03/2017:
VR485K + VR486




03/2017 -:
VR497K + VR498 + VR499







VR473E/B/W: VR476, VR477, VR473, 4xVR480, VR486/B/W
 VR473K: 4xVR480, VR490, VR473
 VR474E/B/W: VR476, VR477, VR474, 4xVR480, VR486/B/W
 VR474K: 4xVR480, VR491, VR493, VR474
 VR485K: 2xVR481, VR485
 VR485K+10: 2xVR481, VR485+10, VR466



vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA RS10

Date
mar. 22

Rev.
4

Sheet
SB 117